

از قلب توسکانی، کیفیت جهانی

شرکت Vannini از ۱۹۸۵ با تمرکز بر مواد قالب‌گیری دندان (Alginates & VPS) فعالیت می‌کند؛ با گواهی‌های CE/ISO/FDA و حضور در بیش از ۶۰ کشور.

+۵۰ محصول

+۶۰ کشور

+۳۵ سال سابقه



Vannini Dental — Italy



Alginate

پرفروش‌ترین

الژینات هوشمند کرومالژین

Kromalgin Più – Chromatic Alginate

الژینات کروماتیک بدون گردوغبار و عاری از گلوتن
با نشانگر تغییر رنگ مرحله‌ای. مناسب قالب‌های
روتین، مدل‌های تشخیصی و ارتودنسی.

رنگ: صورتی

ISO 21563

ویسکوزیته: —

- Chromatic indicator
- Dustless
- Gluten-free
- Mint scent
- High elastic recovery

زمان کار (working) ... ۱:۳۵

زمان اختلاط ۴۵ ثانیه

زمان ستینگ ۲:۳۵

زمان باقی‌ماندن ... ۱:۰۰

...c Recovery ۹۶.۰ %

...ompression ۱۰.۰ %

رایحه نعنا

◀ پکینگ / کد سفارش



Regular Set

VPS

پرفروش ترین

ماده قالبگیری افزایشی پوتی نرمال ست پرستیژ

Prestige Putty – Regular Set

سیلیکون افزایشی تیکسوتروپیک برای ایمپرشن
اول در تمام تکنیک‌های دابل (از جمله همزمان).
پایداری ابعادی بالا و سختی متعادل.

ISO 4823 / Type 0

ویسکوزیته: Putty

رنگ: صورتی پررنگ

- Thixotropic
- High dimensional stability
- Balanced hardness

زمان اختلاط ۳۰ ثانیه

نسبت اختلاط ۱:۱

زمان باقی‌مانده ۳:۳۰

زمان کار (working) ۲:۰۰

...ssion ۳.۰-۰.۸ %

زمان ستینگ ۵:۳۰

...ange 24h % ۰.۳۰ >

...Recovery % ۹۸.۵ <

...ess Shore A ۷۰±۵

◀ پکینگ / کد سفارش



Fast Set

VPS

پرفروش‌ترین

پوتی فست‌ست پرستیژ (نرم)

Prestige Putty Soft – Fast Set

پوتی بسیار نرم با ستینگ سریع برای ایمپرشن اول
در تکنیک دابل. خروج آسان از دهان و پایداری
ابعادی بالا.

رنگ: هلوئی

ISO 4823 / Type 0

ویسکوزیته: Putty

- Extra soft
- Fast intra-oral set
- Easy removal

زمان اختلاط ۳۰ ثانیه

نسبت اختلاط ۱:۱

زمان باقی‌مانده ۲:۳۰

زمان کار (working) ۱:۳۰

...ssion ۳.۰-۰.۸ %

زمان ستینگ ۴:۰۰

...ange 24h ۰.۳۰ > %

...Recovery ۹۸.۵ < %

...ess Shore A ۵۸±۵

◀ پکینگ / کد سفارش



Fast Set

VPS

پرفروش‌ترین

واش هیدرولایت پرستیژ (ستینگ سریع)

Prestige Hydrolight – Fast Set (Hyper-hydrophilic)

لایت بادی فوق آبدوست برای ایمپرشن دوم؛
جابجایی مایعات و ثبت دقیق‌ترین حاشیه‌ها.

رنگ: بنفش

ISO 4823 / Type 3

ویسکوزیته: Light

- Hyper-hydrophilic
- High flow
- High dimensional stability

زمان اختلاط... Auto mix

نسبت اختلاط ۱:۱

زمان باقی‌مانده... ۲:۳۰

زمان کار (Working) ۱:۳۰

...ssion ۵.۰-۳.۰ %

زمان ستینگ ۴:۰۰

...ange 24h > ۰.۲۰ %

...Recovery < ۹۹.۵ %

...rdness Shore A ۴۵

◀ پکینگ / کد سفارش

Fast Set

VPS

پرفروش‌ترین

واش لایت فست پرستیژ

Prestige Light — Fast Set

لایت بادی تیکسوتروپیک فست‌ست برای ایمپرشن
دوم با دقت بالا در بازتولید جزئیات.

رنگ: آبی

ISO 4823 / Type 3

ویسکوزیته: Light

Hydro-compatible •

High accuracy •

Auto mix زمان اخت...

نسبت اختلاط ۱:۱

۲:۳۰ زمان باقی‌مانده...

زمان کار (working) ۱:۳۰

۵.۰-۲.۰ % ...ession

زمان ستینگ ۴:۰۰

% ۰.۳۰ > ...ange 24h

... Recovery % ۹۹.۰ <

۵۰±۵ ...ess Shore A

◀ پکینگ / کد سفارش

Regular Set

VPS

واش نرمال ست پرستیژ A Plus Light

Prestige A Plus Light — Regular Set

لایت بادی نرمال ست سازگار با آب برای ایمپرشن دوم (و روش همزمان). دقت و پایداری ابعادی بالا.

رنگ: هلوپی

ISO 4823 / Type 3

ویسکوزیته: Light

Hydro-compatible •

Dimensional stability •

۲:۰۰

زمان اختلاط

۱:۱

نسبت اختلاط

۵:۳۰

زمان باقی ماند...

۳:۳۰

زمان کار (...king)

% ۹۹.۵<

...Recovery

% ۵.۰-۳.۰

...ssion

۴۵

...rdness Shore A

% ۰.۲۰>

...ange 24h

◀ پکینگ / کد سفارش

Bite

پرفروش‌ترین

ماده ثبت بایت پرستیژ (سازگار با CAD/CAM)

Prestige Bite – CAD/CAM-ready VPS

VPS مخصوص بایت رجیستریشن؛ قابل خوانش با سیستم‌های سنتی یا CAD/CAM (نوری/لیزری/لمسی) و بازتولید دقیق داده‌های سه‌بعدی.

رنگ: سبز روشن

ویسکوزیته: Bite

• High scan readability

• Fast set in mouth

زمان اختلاط ۳۰ ثانیه

نسبت اختلاط ۱:۱

زمان باقی‌ماندن... ۲:۰۰

زمان کار (g) ۶۰ ثانیه

...ry (μm) -۰.۰۵ μm

...rdness Shore A ۹۵

◀ پکینگ / کد سفارش

خرید کالاها از وبسایت دریاب شمیران به آدرس doryab.dental